

# REPOT DATA TEKNIKAL

HS 0112

## STAT-EZE 100 Kompond Anti-Statik untuk Aplikasi Institusi

**HURAIAN:**

Cecair mudah alih yang jernih dengan sedikit bau alkohol.

**TUJUAN:**

Untuk meneutralkan elektrik statik dan menyingkirkan kejutan dan kilauan.

**CARA PENGGUNAAN:**

Untuk kawasan berpermaidani yang besar, sapukan **STAT-EZE 100** dengan penyembur bertekanan. Sapukan dengan fine mist. Pegang tongkat penyembur menghala keatas sekurang-kurangnya satu meter dibawah permukaan dan biarkan penyembur mist menghala kebawah pada permaidani. Jangan lembabkan atau basahkan pile permaidani dengan atau fabrik. Jangan semburkan terus pada karpet atau uppholstery. Untuk permukaan yang keras, semburkan dengan dan tanggalkan lebihan dengan pengeringan, kain bersih.

**LIPUTAN:** Satu liter STAT-EZE 100 dengan merawat 40 - 50 meter persegi bergantung kepada permukaan bahan dan penggunaan permukaan. STAT-EZE 100 haruslah dimohon semula selepas pembersihan atau mana sahaja terdapat evident untuk memperbaharui pembinaan yang statik.

**PENGGUNA UTAMA:**

Hotel, hospital, gereja, bangunan pejabat, pengedar kereta, industri kertas, printer, cucian kering.

**KELEBIHAN:**

- 1) Pengeringan cepat, tidak meninggalkan sisa bergris dan berminyak
- 2) Memansuhkan kotoran, habuk dan lin daripada permukaan yang dirawat.
- 3) Tiada bau, tiada asap
- 4) Tiada kesan kotoran pada fabrik apabila digunakan secara terus.
- 5) Mudah untuk disapu
- 6) Mengandungi bahan biodegradable.

**LANGKAH  
BERJAGA-JAGA:**

Jangan terkena mata.  
Baca Data-Data Keselamatan Bahan-Bahan.

**SPESIFIKASI:**

pH (Konsentersasi) ..... 6.5 - 7.5  
Kepadatan pada 20°C ..... 1.00  
Bentuk fizikal ..... Cecair jernih  
Warna ..... Tidak bewarna  
Bau ..... Tidak berbau  
Kestabilan Stabil diantara ..... -17°C dan 55°C